

ハウシルト・エンジニアリングは50年前にデュアル非対称遠心技術を開発しました。それ以来、ハウシルトのSpeedMixer®ブレードレスラボミキサーは、世界中の研究開発ラボや生産施設において欠かせない存在となっています。

DAC 10000.3 FVZ / DAC 10000.4 VAC-P



技術データ

仕様	DAC 10000.3 FVZ	DAC 10000.4 VAC-P
混合容量 (g/lb.)	最大 10000 / 22.04 ¹	最大 10000 / 22.04 ¹
混合容量 (ml/ガロン)	最大 15000 / 3.96	最大 10000 / 2.64
攪拌速度 (rpm)	50 ÷ 800	50 ÷ 600
攪拌時間 (分)	10	10
表示	10インチ カラータッチスクリーン	10インチ カラータッチスクリーン
室内灯	あり	あり
プログラム	300	300
ミキシングステップ/プログラム	6	6
真空	いいえ	はい
最低圧力 (mbar)	該当なし	0
真空ポンプ	該当なし	外部
電圧 - 周波数	380 - 500 V - 50/60 Hz	380 - 500 V - 50/60 Hz
入力電力 (kW)	7	7
高さ (蓋を開けた状態) (mm/インチ)	1800 / 70.8	1800 / 70.8
高さ - 蓋閉時 (mm/インチ)	1220 / 48	1220 / 48
幅 (mm/インチ)	1710 / 67.3	1710 / 67.3
奥行 (mm/インチ)	1200 / 47.2	1200 / 47.2
重量 (kg/lb.)	1700 / 3747	1700 / 3747

¹ 該当する場合、材料、ジャー、ホルダーを含む。

